

# Profesjonalna praska hydrauliczno-elektryczna mini HKP 5 MEL

## CECHY I KORZYŚCI



profesjonalna praska z wymiennymi matrycami systemu 5



obrotowa i otwierana głowica robocza umożliwia boczne i czołowe „wejście” do głowicy zaciskającej



automatyczny powrót tłoka oraz dwustopniowy system hydrauliczny



oprogramowanie do analizy wykonanych zaciśnień

## DANE LOGISTYCZNE

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Typ          | HKP 5 MEL         |
| Indeks Ergom | E06PZ-05160005051 |
| Waga [kg]    | 2,3               |

Profesjonalna praska hydrauliczna z wbudowanym źródłem ciśnienia o układzie pionowym, z napędem elektrycznym (baterijnym).

Automatyczny bezpiecznik przelewowy, „zwalniający” ciśnienie po osiągnięciu przez pompę maksymalnego ciśnienia. Dwustopniowy system hydrauliczny zapewniający szybki dosuw oraz wolny ruch roboczy w celu wykorzystania pełnej siły. Możliwość ustawienia wymaganego ciśnienia jak również czasu zaciskania i zwalniania ciśnienia. Wyposażona w oprogramowanie analityczne na PC. Gwarantowane 10 000 cykli roboczych narzędzia, (po tym okresie wymagany jest przegląd serwisowy).

## DANE MECHANICZNE

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Napęd                  | Akumulator Li-Ion 18 V 1,5 Ah |
| Typ matryc             | HK5                           |
| Kąt obrotu głowicy [°] | 360                           |
| Siła nacisku [kN]      | 50                            |
| Długość [mm]           | 370                           |
| Zakres zaciskania      | 6 ÷ 300                       |

## DANE ELEKTRYCZNE

|                                                         |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czas ładowania akumulatora [min]                        | 30                                                                                                                                                           |
| Ilość zaciśnień z jednego naładowania akumulatora [szt] | ok 170 dla Cu standard 150 mm <sup>2</sup><br>(Wartość orientacyjna zależna od typu i rodzaju zastosowanego przewodu i końcówki, temperatury otoczenia, itp) |
| Napięcie akumulatora [V]                                | 18                                                                                                                                                           |
| Pojemność akumulatora [mAh]                             | 1500                                                                                                                                                         |

## UWAGA!

Przy ciągłej pracy urządzenia umożliwia zasilacz sieciowy MEL - HE3 - PA5.

Matryce HK5 należy zamawiać osobno - polecamy zestawy.

**P Tools**  
professional



CE

## ZACISKANIE

| Grupa końcówek           | Przekrój przewodu [mm²] | Kształt zaciśnięcia   |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Al DIN                   | 10-150                  | sześciokąt            |
| Al-c                     | 16-185                  | sześciokąt            |
| Al-g                     | 16-120                  | sześciokąt            |
| Cu DIN                   | 6-185                   | sześciokąt            |
| Cu EKO - KREo, LE        | 10-120                  | sześciokąt            |
| Cu Standard              | 16-240                  | sześciokąt            |
| H...ERHN, HI...ERHL, HIG | 50-150                  | trapez                |
| HI 2x                    | 16                      | trapez                |
| KO, KW, KI, KOR, KL      | 10-35                   | karb                  |
| KOI, KWI, KII, KLI       | 70                      | owal                  |
| ZLA                      | 16-120                  | karbowanie            |
| se                       | 50-240                  | formowanie na okrągło |
| sm                       | 35-185                  | formowanie na okrągło |

| SKŁAD ZESTAWU      | W zestawie [szt.] | Komentarz  |
|--------------------|-------------------|------------|
| HKP 5 MEL          | 1                 | -          |
| HKP 5 MEL          | 1                 | Akumulator |
| MEL-HE3 - CHA5     | 1                 | Ładowarka  |
| Metalowa walizka   | 1                 | -          |
| Instrukcja obsługi | 1                 | -          |
| Kabel USB          | 1                 | -          |
| Oprogramowanie PC  | 1                 | -          |